大光電機 シーリングファンをご購入のお客様へ

平素はケーズデンキをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、大光電機株式会社のシーリングファンの一部におきまして、天井取付部品(フランジ)からパイプが外れるおそれがあることが判明いたしました。

該当の品番・製造年の製品につきましては、大光電機株式会社にて点検・部品交換が実施されます。

対象の製品をお使いのお客様におかれましては、下記の手順にて点検・部品交換のお手続きをお願いいたします。 既にご対応いただいているお客様、対象外の製品をご使用のお客様に本状が届きました場合には、何卒ご容赦賜 りますようお願い申し上げます。

お客様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

●本件のご対応について

- ① 同封しております、大光電機株式会社からの案内文書をご覧ください。
- ② ご使用のシーリングファンの品番・製造年をご確認ください。
- ※ 品番・製造年のご確認が困難な場合は、お客様より大光電機株式会社の窓口までご連絡を お願いいたします。
- ③ 該当の製品の場合、大光電機株式会社の特設ページ、および電話窓口にて点検・部品交換のお手続きをお願いいたします。
- ※ ご不明な点がございましたら、大光電機株式会社の窓口までご連絡をお願いいたします。

2025年11月 大光電機株式会社

シーリングファンをご愛用のお客様にお詫びと無償点検・部品交換のお願い

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、弊社が2018年から2020年に製造しましたシーリングファンの一部におきまして、天井取付部品(フランジ)からパイプが外れるおそれがあることが判明いたしました。

当該製品には落下防止ワイヤーが付いており、器具の落下に至った事例はございませんが、安心してご使用いただくため に、対象製品の無償点検・部品交換を実施させていただきます。

お手数をおかけいたしますが、2ページ目以降をご参照いただき、シーリングファンの品番・製造年をご確認ください。 対象の製品をお使いのお客様におかれましては、WEB または お電話にて無償点検・部品交換のお手続きをいただきま すようお願い申し上げます。

なお、2ページ目以降に記載のご確認方法で品番・製造年のご確認が困難な場合は、弊社で無償にて確認にお伺いいたしますので、下記の窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ご愛用いただいているお客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

■お客様お問い合わせ先

【オンライン受付フォーム(24時間)】

https://input-form7.jp/modules/lighting_daiko_ceilingfan/index.php



【お客様対応窓口】

電話番号:0120-391-660

受付時間 9:00~17:00 (2026年4月30日まで毎日)

9:00~17:00 (2026年5月1日以降 土・日・祝日・弊社休日を除く)


- ※ 2025年12月27日 ~ 2026年1月4日は休止期間とさせていただきます。
- ※ 携帯電話からもご利用いただけます。一部のIP電話はご利用いただけない場合がございます。
- ※ 電話番号はおかけ間違いのないようにお願い申し上げます。

1

大光電機株式会社 からの案内

※ ホームページ掲載内容を抜粋・加筆しております

- ■対象製品の品番と製造年のご確認方法
 - ●対象製品品番:16品番(下記をご参照ください)
 - ●製造年:2018年、2019年、2020年(このうち、特定の製造ロットが対象です)
 - ①品番は取扱説明書の最終ページ『仕様』欄でご確認いただけます。
 - ②製造年は製品本体のラベルをご確認ください。



●仕様							
	品番	定格電圧	周波数	消費電力		入力電流	本体
DD	38024F		10000000	ファン		ファン	RA 白塗装
40.	0000	-		15.7W 18.0W (50Hz時) (60Hz時)	0.16A (50HzB		
	40332F	交流 100V	50/60 Hz共用	(40.00.00	, , , , , , , ,	777 777 277 EX
DP-38025F DP-40333F		- 1000	口之共用	20.3W 28.5W (50Hz時) (60Hz時)	0.21 A		
この器具はチ				使用する場合は、個別操作 こください。			7FFT JABLES
この器具はチ 傾斜天井取付	ャンネル設定できま けの場合は、必ず延						7FF SML (DX
この器具はチ 傾斜天井取付	ャンネル設定できま けの場合は、必ず延				できませんの		7FF SML (DX
この器具はチ 傾斜天井取付 (別売部品>	ャンネル設定できま けの場合は、必ず延	長バイブ(別克	き)を使用して	てください。	できませんの	で、ご注意	ください。
この器具はチ 傾斜天井取付 (別売部品>	ヤンネル設定できま けの場合は、必ず延 品番	- 長パイプ(別克	E)を使用して 全長	てください。 対応天井傾斜角 25°まで	できませんの	で、ご注意	(ださい。 適合ファン DP-38024F
この器具はチ 傾斜天井取付 (別売部品 > 品名	ャンネル設定できま けの場合は、必ず延 品番 DP-37650	:長バイブ(別売 * *	を使用して 全長 9400mm	てください。 対応天井傾斜角	できませんの	で、ご注意 ± 上げ色	ください。
この器具はチ 傾斜天井取付 (別売部品 > 品名	ャンネル設定できま けの場合は、必ず延 品番 DP-37650 DP-37651	:長バイブ(別売 * * * *	全長 9400mm 9600mm	てください。 対応天井傾斜角 25°まで	できませんの	で、ご注意 ± 上げ色	適合ファン DP-38024F DP-38025F
傾斜天井取付 < 別売部品 >	ャンネル設定できま けの場合は、必ず延 品番 DP-37650 DP-37651 DP-37652	接バイブ(別売 * * * * *	全長 9400mm 9600mm 9800mm	マください。 対応天井傾斜角 25°まで 32°まで	できませんの	で、ご注意 ± 上げ色	(ださい。 適合ファン DP-38024F

なお、品番・製造年のご確認が困難な場合は、弊社の窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 無償にて確認にお伺いさせていただきます。

■対象製品



品番	DP-38025F	DP-40332E	DP-40332F
外観		-	-

大光電機株式会社 からの案内

※ ホームページ掲載内容を抜粋・加筆しております

■対象製品

品番	DP-40333E	DP-40333F	ASN-014
外観	-		

品番	DP-38028E	DP-38029E	DP-40331YE
外観			

品番	ASL-611	DP-40532Y	DP-40487Y
外観	#UNITED TO THE PARTY OF THE PA	THE STATE OF THE S	邦提光



■個人情報の取扱について

お客様からご連絡いただきます、お名前、ご住所、電話番号等の個人情報につきましては、本件の対応(無償点検・部品交換)にのみ利用し管理いたします。なお、これらの業務に携わる協力会社へも、お客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理をいたします。